

驚きの洗浄力!

レーザーラバー洗浄機

ソニックウォッシャー

ソニックウォッシャー使用手順

①洗浄前のレーザーラバー

レーザー彫刻後は、彫りカスでいっぱいです。



②ソニックウォッシャーで洗浄 約30秒!!

槽内に水と洗剤を混ぜて準備完了!
彫りカスいっぱいのレーザーラバーを
槽内で軽く振って下さい。



③洗浄後のレーザーラバー

今まで大変だった洗浄が、
あっという間にスッキリきれい♪



商品名	ソニックウォッシャー(小)
槽内寸法	横237×縦137×高100mm ※槽内寸法は上部寸法です。槽はテーパーになっていますので下部寸法は小さくなります。
本体寸法	横302×縦200×高240mm
槽容量	2.6ℓ
電源	AC100V 50/60Hz
高周波出力	120W
ヒーター容量	80W
タイマー設定	最大60分(1分刻みで設定可能)
定価	85,000円(税別)

商品名	ソニックウォッシャー(大)
槽内寸法	横299×縦236×高150mm ※槽内寸法は上部寸法です。槽はテーパーになっていますので下部寸法は小さくなります。
本体寸法	横364×縦303×高290mm
槽容量	9.2ℓ
電源	AC100V 50/60Hz
高周波出力	240W
ヒーター容量	210W
タイマー設定	最大60分(1分刻みで設定可能)
定価	170,000円(税別)

株式会社 **トヨタ商事**
〒62-0801 東京都新宿区山吹町340番地
TEL 03-5229-7033 FAX 03-5229-7036



株式会社 **豊田商會**
〒544-0006 大阪府生野区中川東2丁目2番14号
TEL 06-6752-8441 FAX 06-6752-7451